

ITY光吸収開始剤 開発

【特徴】

ITYオリジナル 光吸収開始剤開発しました！

長年開発の末、独自の光吸収開始剤を使用する事で解像性・耐溶剤性・寸法精度は勿論の事、耐刷性が大幅にUP致します。

高解像性・高耐溶剤性・寸法精度良好・ラチード幅が広い・タック性無しなどと乳剤カタログに記載されております。

全てにおいてオールマイティーの乳剤があれば1種類の乳剤で良い事になります。感光性乳剤には、何かしらの長所、短所があります。

ITY光吸収開始剤は、あらゆるタイプの感光性樹脂に対応できます。柔い樹脂、硬い樹脂のどちらもブレンド技術により対応致します。

下記は、1例として高硬度の樹脂に仕上げたオリジナル乳剤です。

【仕様】ITY-A（仮称）



製版仕様：STCAL400φ18

乳剤厚：10μm

解像値：15μm

剥離性：可能

光量：100mj/cm²



ITY 株式会社 アイティー・コーポレーション

本社・工場 〒897-0202 鹿児島県南九州市川辺町清水9458番2

TEL: 0993-78-4611 FAX: 0993-78-4612

URL: <http://ity.co.jp>